



PERKEO

## UNIGEL Weichlöt-Flussmittel

Neuartiges Gel zum Weichlöten!  
UNIGEL Weichlöt-Flussmittel nach DIN EN 29454.1 3.1.1.A

UNIGEL ist ein neuartiges Universal-Weichlöt-Flussmittel in Gelform zum Weichlöten von fast allen walzblanken Materialien (Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und Zinkblech) außer Aluminium, verbewittertes Titanzink und Sonderbleche, wie Uginox.

Ein Pinsel für das Auftragen des flüssigen Lötgels ist bereits im Deckel integriert. Damit kann UNIGEL sogar auf Stehflächen aufgetragen werden und fließt nicht davon, wie gewöhnliches Weichlöt-Flussmittel. Die Viskosität ermöglicht das Erhalten des abgesetzten Tropfens. Erst durch das Verstreichen mit dem Deckelpinsel gelangt das Lötgel dahin wo es hin soll.

UNIGEL fließt nicht weg und hinterlässt so auch keine unschönen Spuren im Material.

Die herabgesetzte Fließfähigkeit des UNIGEL Weichlöt-Flussmittel sverhindert die Kontamination der Löt-Umgebung durch die korrosiven Inhaltsstoffe des Flussmittels.

### Technische Daten und Lieferumfang

- Ein Weichlöt-Flussmittel für fast alle walzblanken Materialien
- UNIGEL fließt nicht davon
- Inklusive Pinsel zum Aufstreichen
- Auslaufsicher
- Inhalt 320 ml
- Entspricht DIN EN 29454.1 3.1.1.A
- 12 Stück im Verkaufsdisplay



Außerdem verhindert die großkonzipierte Auflagefläche des UNIGEL-Behälters ein ungewolltes Umkippen und Auslaufen des Lötgels.

Inhalt 320 ml.



GLAUBEN SIE AN DRACHEN...?

PERKEO® 

PERKEO-WERK GMBH+CO.KG · Talweg 5 · D-71701 Schwieberdingen  
Telefon: +49 (0) 7150-35043-0 · Fax: +49 (0) 7150-35043-40  
perkeo@perkeo-werk.de · www.perkeo-werk.de

PERKEO Fachhändler

# Highlights aus dem PERKEO Sortiment:



## PERKEO ZINNLUX Kupferstücke

Eine Spezialbeschichtung macht die neuen ZINNLUX-Kupferstücke dauerhaft formbeständig. Das Nachfeilen oder Hämmern entfällt gänzlich. Sogar in der Pflege hat das ZINNLUX-Kupferstück erhebliche Vorteile. Der Salmiakstein wird überflüssig, da ein Abwischen mit einem feuchten Tuch absolut ausreichend ist!



## PERKEO KartuschenlötKolben

Die kleinste Weichlötlötanlage der Welt eignet sich hervorragend für kleinere bis mittlere Reparaturarbeiten. Ausgestattet mit einer automatischen Zündung durch Knopfdruck und einer Betriebsdauer von bis zu 2 Stunden kann man bei diesem robusten Gerät auf Schlauch und Propan-Flasche verzichten. Ein praktischer kleiner Helfer, der in jede Hosentasche paßt!




## PERKEO Lötwasserflasche EASY

Auslaufsichere Lötwasserflaschen kennt man. Bei diesem neuartigen Flakon hat man weitergedacht. Der in den Flaschenhals integrierte Lötwasserpinsel lässt das Lötwasser nur durch leichtes Drücken der Flasche über die hitze- und säurebeständigen Spezialborsten fein dosiert ablaufen und ermöglicht so eine einfache Einhand-Betätigung! Einfacher geht's nicht, testen Sie selbst!




## PERKEO QUICKY

Mit dem PERKEO QUICKY System geht das Wiederbefüllen von Propan-Kleinfラスchen bis 0,425 kg viel schneller und ganz ohne Werkzeug! Und so einfach geht's: Je Lötanlage wird ein QUICKY benötigt. Dieses wird zwischen dem Kleinfラスchenventil und dem Regler montiert, ein weiteres QUICKY wird benötigt um den QUICKY Stift fest an den Umfüllstutzen der Vorratsflasche zu montieren. Kein Abquälen mehr. Das war's!



## PERKEO Propan-Umfüllstation

Mit dieser mobilen Anlage wird das Umfüllen von Propangas aus 5- oder 11 kg-Flaschen nicht mehr zum aufwändigen Kraft- und Jonglage-Akt – im Gegenteil – es wird kinderleicht! Die große Flasche wird einfach in den Ständer gestellt und erst durch das Schwenkprinzip auf den Kopf gedreht. Nun kann der Umfüllvorgang gesichert beginnen, und im Handumdrehen ist die Kleinfラスche wieder voll!



Fragen Sie Ihren Fachhändler nach weiteren PERKEO Qualitätsprodukten!