

Effektive Reinigung ohne lästigen Säure-Qualm!

ZINNFIX ist ein neuartiger Reinigungsstein, mit dem Kupferstücke ohne aggressiven Säure-Qualm, wesentlich schneller und ganz ohne Kraftaufwand gereinigt werden können.

- 2 in 1. Zusätzlich zu den Reinigungssubstanzen ist ZINNFIX mit Lötzinn angereichert. Die Reinigung des Kolbens ist somit gleichzeitig
- Saubere Sache. ZINNFIX wird in einer wiederverschließbaren Metalldose aufbewahrt.
- Wirtschaftlich. Verglichen mit einem herkömmlichen Salmiakstein, ist ZINNFIX wesentlich langlebiger.

Und so funktioniert's:

Die neuartige Reinigungssubstanz schmilzt am Berührungspunkt mit dem heißen Kupferstück. Das verflüssigte ZINNFIX reinigt und verzinnt das Kupferstück – ohne lästiges Hin- und Herreiben und ohne aggressiven Säure-Qualm. Dose wieder zu, das war's!



www.perkeo-werk.de

Praktisches Verkaufsdisplay mit 24 Dosen.

Handwerker-Tipp

Wer kennt das nicht?

Nach jedem Lötvorgang muss das Kupferstück mit einem Salmiakstein (Ammoniak Chlorid) gereinigt werden. Metalloxide, die sich beim Löten auf dem Kupferstück festgesetzt haben, konnte man bisher

nur entfernen, in dem man den heißen Kupferkolben kraftvoll in den Salmiakstein drückt und gleichzeitig hin- und herbewegt. Der aus Ammoniak und Salzsäure bestehende Salmiakstein schmilzt und setzt unter starker Qualmentwicklung die aggressive Salzsäure zur Reinigung des Kupfer-

stücks frei.

Mit ZINNFIX geht das ohne gesundheitsschädlichen Säure-Qualm, wesentlich einfacher und mit gleichzeitiger Vorverzinnung!



PERKEO Fachhändler

PERKEO



Telefon: +49 (0) 7150-35043-0 · Fax: +49 (0) 7150

perkeo@perkeo-werk.de · www.perkeo-werk.de Fax: +49 (0) 7150-35043-40

Made in Germany

Zinnfix_Flyer_dt_0617_v2.indd 1 09.06.2017 14:15:02

Highlights aus dem PERKEO Sortiment:



PERKEO ZINNLUX Kupferstücke

Eine Spezialbeschichtung macht die neuen ZINNLUX-Kupferstücke dauerhaft formbeständig. Das Nachfeilen oder Hämmern entfällt gänzlich. Sogar in der Pflege hat das ZINNLUX-Kupferstück erhebliche Vorteile. Der Salmiakstein wird überflüssig, da ein Abwischen mit einem feuchten Tuch absolut ausreichend ist!



PERKEO Kartuschenlötkolben

Die kleinste Weichlötanlage der Welt eignet sich hervorragend für kleinere bis mittlere Reparaturarbeiten. Ausgestattet mit einer automatischen Zündung durch Knopfdruck und einer Betriebsdauer von bis zu 2 Stunden kann man bei diesem robusten Gerät auf Schlauch und Propan-Flasche verzichten. Ein praktischer kleiner Helfer, der in jede Hosentasche paßt!

TÜV

TÜV



PERKEO Lötwasserflasche EASY

Auslaufsichere Lötwasserflaschen kennt man. Bei diesem neuartigen Flakon hat man weitergedacht. Der in den Flaschenhals integrierte Lötwasserpinsel lässt das Lötwasser nur durch leichtes Drücken der Flasche über die hitze- und säurebeständigen Spezialborsten fein dosiert ablaufen und ermöglicht so eine einfache <u>Einhand-Betätigung!</u> Einfacher geht´s nicht, testen Sie selbst!



PERKEO OUICKY

Mit dem PERKEO QUICKY System geht das Wiederbefüllen von Propan-Kleinflaschen bis 0,425 kg viel schneller und ganz ohne Werkzeug! Und so einfach geht's: Je Lötanlage wird ein QUICKY benötigt. Dieses wird zwischen dem Kleinflaschenventil und dem Regler montiert, ein weiteres QUICKY wird benötigt um den QUICKY Stift fest an den Umfüllstutzen der Vorratsflasche zu montieren. Kein Abquälen mehr. Das war´s!

PERKEO Propan-Umfüllstation

Mit dieser mobilen Anlage wird das Umfüllen von Propangas aus 5- oder 11 kg-Flaschen nicht mehr zum aufwändigen Kraft- und Jonglage-Akt im Gegenteil – es wird kinderleicht! Die große Flasche wird einfach in den Ständer gestellt und erst durch das Schwenkprinzip auf den Kopf gedreht. Nun kann der Umfüllvorgang gesichert beginnen, und im Handumdrehen ist die Kleinflasche wieder voll!



Fragen Sie Ihren Fachhändler nach weiteren PERKEO Qualitätsprodukten!

Zinnfix_Flyer_dt_0617_v2.indd 2 09.06.2017 14:15:15